



AS1 P
CONDIZIONI MAX
DI ESERCIZIO
AS1 P
MAX WORKING
CONDITIONS

Temperatura / Temperature
 -30°C a +150°C

Portata / Flow rate
 400 Lt/h a 2 bar

Pressione nominale / Nominal pressure
 Pn 6

Elenco parti / Parts list			
Elemento Element	Qtà Quantity	Descrizione Description	Materiale Material
1	1	Pistone / Piston	AISI 303
2	1	Guarnizione OR / O Ring	SILICONE
3	1	Guarnizione OR / O Ring	SILICONE
4	1	Guarnizione OR / O Ring	SILICONE
5	1	Disco di tenuta / Closing disc	AISI 303
6	1	Guarnizione OR / O Ring	SILICONE
7	1	Raccordo 1-8" / 1-8" connection	COMM.
8	1	Grano M5 x 5 / M5 X 5 pin	INOX A2
9	1	Tubo aria REALSAN / Air pipe realsan	PVC
10	1	Corpo attuatore / Actuator body	AISI 304
11	1	Anello seeger / Seeger ring	INOX A2
12	1	Coperchietto / Cap	AISI 304
13	1	Vite M6 / M6 screw	INOX A2

Preso campione aseptica AS1 pneumatica
Pneumatic Aseptic sampling valve AS1

